

Kombinacija pripremnih grupa MSB6-3/8-FRC12:J10M2-Z

Broj artikla: 530285

FESTO

Kombinacija regulatora tlaka s filtrom i zauhljivačem, maksimalni izlazni tlak 12 bara, filter 5 µm, s manometrom, zaporna glava regulatora, metalna zdjelica, automatski ispust kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serija	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator s manometrom Proporcionalni standardni nauhljivač maglom
Funkcija regulatora	Izlazni tlak konstantan s predlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Ulazni tlak 1	1,5 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	3.400 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	3.7.- prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.713 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8