


# Kombinacija pripremnih grupa MSB6-3/8-FRC3:J7M1-Z

Broj artikla: 530289

FESTO

Kombinacija filter - regulator tlaka - nauljivač, maksimalni izlazni tlak 7 bara, filter 5 µm, s manometrom, zaporna glava regulatora, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispust kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serija	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filter-regulator s manometrom Proporcionalni standardni nauljivač maglom
Funkcija regulatora	Izlazni tlak konstantan s predlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Područje regulacije tlaka	0,3 ... 7 bar
Ulazni tlak 1	1,5 ... 20 bar
Normalni nazivni protok	4.400 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	3.7.- prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.495 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8