



Regulator tlaka

MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD-Z

Broj artikla: 530336

FESTO

za sklop podnožja ventila, kutni odvojak s QS utičnim priključkom, maksimalni izlazni tlak 12 bara, s manometrom, priključak P2 s prednje strane.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serijska	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani membranski regulacioni ventil s prolaznom opskrbom zraka
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	0,8 ... 20 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Normalni nazivni protok	800 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	747 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	QS-8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, dio za posluživanje	POM PA
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, membrana	NBR