


Kombinacija pripremnih grupa MSB4-1/4:H8N3M2-WP-Z

Broj artikla: 531096

FESTO

Sastoji se od filtra, regulatora tlaka, nauljivača, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni tlak 12 bara, filter 40 µm, s manometrom, metalna zdjelica, ručni ispušni kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---|
| Veličina | 4 |
| Serija | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Konstruktivna struktura | Regulator tlaka s manometrom Standardni filter Standardni nauljivač maglom |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Pokaz tlaka | s manometrom |
| Područje regulacije tlaka | 1 ... 12 bar |
| Ulazni tlak 1 | 1,5 ... 14 bar |
| Normalni nazivni protok | 800 l/min |
| Pogonski medij | filtrirani, nenaulljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | 5.7.- prema DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |