

# Filtar-regulator MS4N-LFR-1/8-D6-ERV-AS-Z

Broj artikla: 531228

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 7 bara, filtar 40 µm, s manometrom, zaporna glava regulatora, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, automatski ispust kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serija	MS
Osiguranje aktiviranja	s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator s manometrom
Maks. količina kondenzata	19 ml
Funkcija regulatora	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Područje regulacije tlaka	0,3 ... 7 bar
Ulazni tlak 1	2 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	5.7.- prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	275 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja u prednju ploču Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/8-27
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC
Informacija o materijalu, razdvojni tanjur	POM