

# Filtar MS6N-LF-1/4-CUV

Broj dijela: 531543

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost  |
|----------------------------------|---|
| Izvedbena veličina               | 6   |
| Serija                           | MS  |
| Položaj montaže                  | okomito +/- 5 °   |
| Finoća filtra                    | 5 µm  |
| Odvod kondenzata                 | potpuno automatski  |
| Konstruktivna struktura          | Sinter filter sa centrifugalnim separatorom                           |
| Maksimalna količina kondenzata   | 38 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita školjke                  | integrirana kao metalna školjka                                       |
| Radni tlak                       | 2 bar...12 bar  |
| Normalni nazivni protok          | 2000 l/min  |
| Operativni medij                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -]<br>Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L   |
| Temperatura skladištenja         | -10 °C...60 °C  |
| Kvaliteta hrane                  | pogledajte proširene informacije o materijalu                         |
| Klasa čistoće zraka na izlazu    | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4]                    |
| Srednja temperatura              | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura okoline              | -10 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                 | 820 g   |
| Vrsta montaže                    | neobavezno:<br>Instalacija linije<br>s priborom                       |
| Pneumatski priključak 1          | 1/4 NPT   |
| Pneumatski priključak 2          | 1/4 NPT   |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS   |
| Materijalne brtve                | NBR   |
| Filter materijal                 | PE  |
| Materijal za kućište             | Lijevani aluminij   |
| Materijalna školjka              | Kovana aluminijska legura   |
| Materijal za odvajanje ploča     | POM   |