


# Utičnica spojke KD2-CN-4-S

Broj artikla: 531624  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[samozaustavno, prolazni priključak](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2,5 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	110 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	21 g
Pneumatski priključak 1	CN-4
Materijal - napomena	RoHS sukladno