


Utičnica spojke KD3-1/4-I

Broj artikla: 531628

FESTO

samozaustavno



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	5 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	666 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	9,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	47 g
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno