


Utičnica spojke KD3-CN-6-S

Broj artikla: 531632
Proizvod u napuštanju

FESTO

[samozaustavno, prolazni priključak](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4,9 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	378 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	44 g
Pneumatski priključak 1	CN-6
Materijal - napomena	RoHS sukladno