


Utičnica spojke KDS6-CK-13

Broj artikla: 531654
Proizvod u napuštanju

FESTO

samozaustavno, za sigurnosnu spojku prema ISO 4414
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	10 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,5 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.697 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	BIA TÜV
Težina proizvoda	121 g
Pneumatski priključak 1	CK-13
Materijal - napomena	RoHS sukladno