


Utikač spojke KS2-CN-4

Broj artikla: 531663
Proizvod u napuštanju

FESTO

za samozapornu spojku savitljivih cijevi,
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2,4 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	119 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	5 g
Pneumatski priključak 1	CN-4
Materijal - napomena	RoHS sukladno