

Spojna utičnica KD4-1/4-A-R

Broj dijela: 531694

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazivna veličina | 8 mm |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.95 bar...12 bar |
| Normalni nazivni protok | 765 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...80 °C |
| Nazivni moment zatezanja | 9.5 Nm |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 15 % |
| Težina proizvoda | 58 g |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |