


Utikač spojke KSS6-1/2-1

Broj artikla: 531697
Proizvod u napuštanju

FESTO

za samozapornu sigurnosnu spojku prema ISO 4414.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni promjer | 7,85 mm |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.782 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | BIA TÜV |
| Nazivni moment pritezanja | 32,5 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 49 g |
| Pneumatski priključak 1 | Unutarnji navoj G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |