


# Podmazivač MS6N-LOE-1/4-R

Broj dijela: 531710

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Serijska	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zaustavljač magle
Maksimalni kapacitet ulja	75 cm <sup>3</sup>
Zaštita školjke	Plastična zaštitna košara
Radni tlak	1 bar...16 bar
Minimalni protok za funkciju ulja	50 l/min
Normalni nazivni protok	2500 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Viskoznost ulja	ISO VG 32
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij
Materijalna školjka	PC