

# Brtni prsten OK-1/8

Broj artikla: 531771

FESTO

za brtvljenje (uvrtanje) navojnih čepova.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Ručno pritezanje kod sobne temperature	da
Nazivni moment pritezanja	3,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	0,12 g
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material stops	PA ojačan
Material seals	TPE-U(PU)