

Fini filter MS4N-LFM-1/4-BRM-Z

Broj artikla: 531811

FESTO

Filtar 1 µm, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispus kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	1 µm
Stupanj djelovanja filtra	99,99 %
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Maks. količina kondenzata	19 ml
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Ulazni tlak 1	0 ... 14 bar
Normalni nazivni protok	180 l/min
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm
Klasa korozije otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	2.7.3 prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,5 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	190 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, filter	Borsilikatna vlakna
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuška	PC