

# Fini filter MS6N-LFM-1/2-BUV-Z

Broj artikla: 531876

FESTO

Filtar 1µm, metalna zdjelica, automatski ispust kondenzata, smjer protoka zdesna nalijevo.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	1 µm
Stupanj djelovanja filtra	99,99 %
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Maks. količina kondenzata	38 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Ulazni tlak 1	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	850 l/min
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm
Klasa korozije otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	2.7.3 prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	820 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 2	NPT1/2-14
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, filter	Borsilikatna vlakna
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	Aluminijska legura za gnječenje