


Razdjelni modul MS6N-FRM-1/2-Y-Z

Broj artikla: 531975

FESTO

s tlačnom sklopkom bez pokaza, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul odvojka
Pogonski tlak	0 ... 12 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smjeru protoka 1->2	13.000 l/min
Normalni nazivni protok, odvojak prema gore	6.700 l/min
Normalni nazivni protok, odvojak prema dolje	8.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	778 g
Pneumatski priključak 1	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 2	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 3	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 4	NPT1/2-14
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev