


Ventil za uspostavu tlaka MS4N-DL-1/8-Z

Broj artikla: 531994

FESTO

pneumatski, za polagano formiranje tlaka, smjer protoka zdesna nalijevo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Način aktiviranja	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Konstruktivna struktura	Sjedište klipa
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Pogonski tlak	4 ... 14 bar
b-vrijednost	0,5
C vrijednost	4,6 l/sbar
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	213 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/8-27
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev