

# Filtar od aktivnog ugljena LFX-3/4-D-MAXI

Broj artikla: 532786

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Visokoučinski filtari za tehnički bezuljni, bezmirisni komprimirani zrak u kvaliteti živežnih namirnica

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serijski broj	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filtar od aktivnog ugljena Filtar s vlaknima
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Preporučeni maksimalni normalni protok	1.100 l/min
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	1.100 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Inertni plinovi
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostali sadržaj ulja	≤ 0,003 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.191 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru:
Pneumatski priključak	G3/4
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča G3/4
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča G3/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	Aktivni ugljen Tkanina
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC