


# Kombinacija finih filtera LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A

Broj dijela: 532877

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                       | Vrijednost  |
|--------------------------------|---|
| Izvedbena veličina             | Midi  |
| Serijska                       | D.  |
| Položaj montaže                | okomito +/- 5 °   |
| Finoća filtra                  | 0.01 µm   |
| Učinkovitost filtra            | 99.9999 %   |
| Odvod kondenzata               | potpuno automatski  |
| Konstruktivna struktura        | Filter od vlakana   |
| Maksimalna količina kondenzata | 43 ml   |
| Zaštita školjke                | Metalni zaštitni kavez  |
| Radni tlak                     | 1.5 bar...12 bar  |
| Operativni medij               | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plinovi          |
| LABS sukladnost                | VDMA24364-B1 / B2-L   |
| Klasa čistoće zraka na izlazu  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 7: 2]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura            | 1.5 °C...60 °C  |
| Zaostali sadržaj ulja          | 0.01 mg/m <sup>3</sup>  |
| Temperatura okoline            | -10 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda               | 1429 g  |
| Vrsta montaže                  | Instalacija linije<br>s priborom                                      |
| Pneumatski priključak 1        | G3/8  |
| Pneumatski priključak 2        | G3/8  |
| Napomena o materijalima        | U skladu s RoHS   |
| Filter materijal               | Borosilikatno vlakno  |
| Materijal za kućište           | Lijevani cink   |
| Materijalna školjka            | PC  |