


Mrežna priključna utičnica NTSD-WD-11

Broj artikla: 533119

FESTO

za ventilske blokove.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	34 g
Električni priključak	4-polno Utičnica kutna Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost	16 A
Navojni spoj kabela	Pg11
Dozvoljeni promjer kabela	5 ... 11 mm
Presjek priključka	2,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PBT
Material electrical contact	Bakrena slitina Mjed