

# T-priključak, utisni QBT-1/2-3/8-U-M

Broj dijela: 533264

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Izvedbena veličina                      | Standard   |
| Nazivna veličina                        | 0,315 in   |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Premaz   |
| Konstrukcija                            | T oblik  |
| Veličina spremnika                      | 5  |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija                  | vidi potvrdu   |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]             |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                   |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364 zona III   |
| Temperatura okoline                     | 0 °C...60 °C   |
| Težina proizvoda                        | 1656 oz  |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut SW22  |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj R1/2   |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 3/8 " "                                   |
| Temperatura okoline Fahrenheit          | 32 °F...140 °F   |
| Prsten za otpuštanje u boji             | Siva   |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS  |
| Materijal za kućište                    | PBT  |
| Materijal za brtvljenje navoja          | NBR  |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM  |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                |