

Spiralno plastično crijevo PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Broj dijela: 533466

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	4.8 m
Vanjski Ø	11.7 mm
Dužina bloka	1.172 m
radijus savijanja relevantan za protok	65 mm
Unutra-Ø	7.9 mm
Promjer namota	51 mm
Broj zavoja	41
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...13 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	12.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	480 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	Vanjski navoj G3/8
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	A 87 +/-3
Materijal spojnog navoja	Mjed poniklane
Zaštita od pregiba materijala	POM
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)