


Uređaj za posluživanje FED-50

Broj artikla: 533531

FESTO

Indikacija i uređaj za posluživanje s LCD grafičkim zaslonom za priključak na SPS sustave, 4 funkcijske tipke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dubina ugradnje	53 mm
Visina	109 mm
Duljina	149 mm
Maks. debljina prednje ploče	5 mm
Memorija korisnika	512 kByte
Broj LED-ova korisnika	5
Broj funkcijskih tipaka	4
Broj sustavnih tipaka	7
Sat stvarnog vremena	da
Liste događaja	256
Memorija recepata	16 Kilobyte
Alarmi	1.024
Odstupanje, sat stvarnog vremena	130 s / mjesec
Broj LED-ova sustava	4
Pokaz	Monokromni LCD s osvijetljenom pozadinom
Vrsta pokaza	4 x 20 znakova LCD s osvijetljenom pozadinom
Veličina pokaza	4 x 20 znakova
Rezervna baterija	3 V / 270 mA litij
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija zaslona	120x32 Pixel
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	0,25 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 s prednje strane, IP20 sa stražnje strane
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dozvola	RCM Mark
Težina proizvoda	1.000 g
AUX-sučelje	Sub-D 9-polno Utičnica
PC-sučelje	RS232 Sub-D 15-polni Utičnica
Sučelje programiranja	9,6 - 38,4 kBd
SPS-sučelje	15-polni RS232 Utičnica

Svojstvo	Vrijednost
	Sub-D
Ethernet sučelje	opcijski, 10 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Softver programiranja	FED Designer 6.06 ili viši
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	NEC 500 Class I, Div. 2