

Slijepa matica MCK-PK-4-KD

Broj artikla: 533673

FESTO

Metalna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Unutarnji navoj M10x1
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm s maticom
Material of union nut	Wrought aluminium alloy, nickel-plated
Materijal - napomena	RoHS sukladno