

# Utični priključak QS-F-M5-6H

Broj artikla: 533875

FESTO

s utičnicom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	2,6 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Sigurnost za prehrambene artikle	prema deklaraciji proizvođača
Temperatura okoline	0 ... 150 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	5,8 g
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed kromirano i poniklano
Informacija o materijalu, brtva navoja	FPM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	FPM