

Prigušivač U-1/2-20

Broj dijela: 534225

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	20
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Strujanje protiv atmosfere	10300 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: :: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	58.2 g
Pneumatski priključak	G1/2
Materijal umetka zaklopke	PE
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS