

Kuglasta slavina VAPB-1 1/4-F-40-F0405

Broj artikla: 534307

FESTO

Brass, nominal width 1 1/4", top flange F0405, PN40.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp1 1/4
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Slika bušenja priрубnice	F04 F05
Nazivni promjer DN	32
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	40
Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN	15 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	11,9 Nm
Zasnovano na normi	ISO 5211
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Protok Kv	121 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mjed poniklano
Broj materijala kućišta	2.0402 CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Mjed tvrdo kromirano
Broj materijala kugle	2.0402 CW617N
Material shaft	Mjed
Broj materijala vratila	2.0401 CW614N
Težina proizvoda	1.300 g
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju