


Prigušno-povratni ventil GRLA-3/8-QS-8-RS-D

Broj artikla: 534342

FESTO

s narovašenim vijkom i kontramaticom



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Funkcija ventila | Prigušno-nepovratna funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | QS-8 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/8 |
| Element namještanja | Narovašeni vijak |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtnje s vanjskim navojem |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja | 820 l/min |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru | 450 ... 850 l/min |
| Pogonski tlak | 0,2 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Maritime classification | see certificate |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | 0,2 ... 10 bar |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.300 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1080 ... 1420 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 40 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 10 Nm |
| Težina proizvoda | 72 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material hollow bolt | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |
| Material release ring | POM |
| Material knurled head | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |
| Material adjusting screw | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Material swivel fitting | Cinkov tlačni lijev |