


limit switch box DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Broj artikla: 534474

FESTO

za zakretne pogone s montažnim sučeljem prema VDI/VDE 3845.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	7 ... 13 mm
Zasnovano na normi	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratki spoj	ne
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Zaštita od zamjene polova	ne
Princip mjerenja	mehanički/električno
Indikacija sklopnog položaja	da
Područje pogonskog napona AC	4 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	4 ... 250 V
Vlastita primljena struja kod pogonskog napona	1 mA ... 5 A
Napon izolacije	250 V
Maks. izlazna struja	5.000 mA
Najmanja struja tereta	1 mA kod 4 V/DC
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Stupanj onečišćenja	3
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Navojni spoj kabela	M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC