

# Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GR-QB-5/32-U

Broj dijela: 534680

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Funkcija ventila  | Jednosmjerna funkcija kontrole protoka                    |
| Pneumatski priključak 1   | QB-5/32   |
| Pneumatski priključak 2   | QB-5/32   |
| Vrsta aktiviranja   | ručno   |
| Element za podešavanje  | Vijak s prorezom  |
| Vrsta montaže   | neobavezno:<br>Instalacija linije<br>s prolaznim provrtom |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice                               | 1,7 cfm   |
| Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru                              | 0,6 cfm...1,7 cfm   |
| Radni tlak  | -13,8 psi...116 psi                                       |
| Temperatura okoline   | 0 °C...60 °C  |
| Materijal za kućište  | PBT ojačan  |
| Položaj montaže   | po želji  |
| Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)  | 3 cfm   |
| Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi) | 2,4 cfm...3,2 cfm   |
| Operativni medij  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]        |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)            |
| LABS sukladnost   | VDMA24364 zona III  |
| Srednja temperatura   | 32 °F...140 °F  |
| Težina proizvoda  | 321 oz  |
| Materijal otvora za uvrtnje   | Mesing<br>poniklane                                       |
| Napomena o materijalima   | U skladu s RoHS   |

| <b>Svojstvo</b>                  | <b>Vrijednost</b>   |
|----------------------------------|---------------------|
| Materijalne brtve                | NBR                 |
| Prsten za oslobađanje materijala | POM                 |
| Materijal za narebranu glavu     | Mjed<br>poniklane   |
| Materijal za regulacijski vijak  | Mesing<br>poniklane |