


Zaporni ventil MS12N-EM

Broj artikla: 535036

FESTO

S NPT navojem



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Način aktiviranja	ručno
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Pogonski tlak	0 ... 20 bar
Normalni nazivni protok	25.000 ... 32.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Težina proizvoda	3.900 g
Pneumatski priključak 3	G1
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev