


Magnetni svitak MSFW-110AC-K5-M-EX

Broj artikla: 535624

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Min. vrijeme privlačenja	10 ms
Trajanje uključenosti	100%
Parametri svitka	110 V AC: 50/60 Hz, snaga 4,4 VA
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 5 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
ATEX kategorija plina	II 2G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex mb II T5
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tD A21 IP65 T95°C
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Mjesto izdavanja certifikata	PTB 03 ATEX 2098 X
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) prema EU-niski napon-smjernica
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 40 °C
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	Kabel
Duljina kabla	5 m
Nazivni presjek vodiča	0,75 mm ²
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, magnetni svitak	Aluminij Epoksidna smola Bakar Čelik
Informacija o materijalu, namot	Bakar