


Checkbox CHB-C-X

Broj artikla: 536084
Proizvod u napuštanju

FESTO

[kompaktna izvedba](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2015. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. promjer dijelova	25 mm
Funkcija brojanja	da
Mehanička zaštita	IP64
Priključak za enkoder	prema specifikaciji RS 485
Maks. duljina dijelova	Ovisno o brzini trake i tražene rezolucije
Min. promjer dijelova	0,5 mm
Min. duljina dijelova	1 mm
Izlazi	Upravljanje dobavnim uređajem Upravljanje trakom / pogonski spremno Dojava statusa "Upozorenje" Dio pogrešan Dio dobar, ali pogrešno orijentiran Dio dobar i ispravno orijentiran Izlaz greške PLC_Power Dostignuto stanje brojila
Ulazi	Vanjski start Counter Reset Vanjska greška Camera - Enable Senzor uspora 2 Senzor uspora 1 Vanjski senzor Vanjsko učenje Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Blokada tipke
Maks. broj različitih orijentiranja po memoriji tipova	8
Maks. broj memorija tipova	12
Predizbor količine	Softver CheckKon
Opseg brojanja	1 - 2 Mrd.
Osigurač interni	8 A rastalni osigurač
Elektronsko ograničenje izlaza	700 mA
Maks. ukupna struja na priključku PLC	1 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza	750 mA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 15 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Uvjeti okoline	suho

Svojstvo	Vrijednost
	Zaštita od ekstremnih utjecaja stranog svjetla što je moguće čišći zrak okoline
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Rezolucija kamere	6/100 mm
Vrijeme osvjetljenja	128 ... 1.024 μ s
Sučelje dijagnosticiranja	4-polno M12x1 RS232 sučelje 115 Kbaud Utičnica