

Razdvojni element VABD-B6-12-P-C

Broj artikla: 537516

FESTO

za formiranje tlačnih zona u sabirnim kanalima 1 i 3 priključnih letava.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Pogonski tlak	0,9 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	20 g
Material blanking plug	PA ojačano
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Material o-ring	NBR
Material separator	Čelik