



Refleksno svjetlosno tipkalo SOEG-RT-M5-NS-K-L

Broj artikla: 537680
Proizvod u napuštanju

FESTO

[okrugli oblik](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	optoelektronsko
Postupak mjerenja	Refleksno svjetlosno tipkalo
Vrsta svjetla	infracrveno
Doseg	50 mm
Temperatura okoline	0 ... 55 °C
Uklonni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Svijetlo sklopni
Maks. uklopna frekvencija	250 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Pad napona	≤ 2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	20 %
Struja praznog hoda	15 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel 3-žilno
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M5x0,5
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	35 g
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material of union nut	visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	0 ... 55 °C
Mehanička zaštita	IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju