



Vod za programiranje KDI-MC-M8-SUB-9-2,5

Broj artikla: 537926
Proizvod u napuštanju

FESTO

[odgovara za MTR-DCI-...](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	RS232
Identifikacija kabela	s priborom
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M8x1 A-coded to EN 61076-2-104
Električni spoj 1, broj pinova/žica	4
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	3
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast
Električni spoj 2, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 2, broj pinova/žica	9
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	8
Električni spoj 2, tip ugradnje	2x screw 4-40 UNC-2A
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Duljina kabela	2,5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Promjer kabela	5 mm
Struktura kabela	3x0,25 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ²
Mehanička zaštita	IP54
Opaska o stupnju zaštite	IP40 for Sub-D socket u montiranom stanju
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	0 ... 50 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	2
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	crno
Material insulation	PVC