



Precizni regulator tlaka

MS6-LRP-3/8-D5-A8-Z

Broj artikla: 538017

FESTO

indirektno upravljani regulator, radni tlak do 4 bara, izlaz tlaka prema naprijed.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Veličina | 6 |
| Serijski broj | MS |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s blokadom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | predupravljani precizni membranski regulator |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Pokaz tlaka | G1/8" pripremljeno |
| Pogonski tlak | 1 ... 14 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,1 ... 4 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,02 bar |
| Protok sekundarnog odzračivanja | ≥ 650 l/min |
| Normalni nazivni protok | ≥ 1.700 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.000 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminij |