


Beskontaktni prekidač SIED-M18NB-ZO-S-L

Broj artikla: 538277
Proizvod u napuštanju

FESTO

s utikačem, ugradnja nije poravnana.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Princip mjerenja	induktivno
Nominalni uklopni razmak	8 mm
Osiguran uklopni razmak	6,5 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,4 Nehrđajući čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,3 Mjed = 0,4 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	beskontaktno 2-žično
Funkcija sklopnog elementa	Isklopnik
Histereza	0,03 ... 1,9 mm
Maks. uklopna frekvencija DC	340 Hz
Maks. uklopna frekvencija AC	25 Hz
Maks. izlazna struja	300 mA
Pad napona	≤ 8 V
Najmanja struja tereta	5 mA
Otpornost na kratki spoj	ne
Područje pogonskog napona AC	20 ... 265 V
Područje pogonskog napona DC	20 ... 320 V
Mrežna frekvencija	50 Hz
Struja praznog hoda	≤ 1,5 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	2-polno M12x1 Utikači
Veličina	M18
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pritezni moment	30 Nm
Način ugradnje	nije poravnano
Težina proizvoda	50 g
Material housing	Mjed PA poniklano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L