



# Beskontaktni prekidač SIEF-M30NB-NS-S-L-WA

Broj artikla: 538304  
Proizvod u napuštanju

FESTO

s utikačem, ugradnja djelomično poravnana.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2025. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                    | Vrijednost   |
|---|--|
| Oblik                                       | okruglo  |
| Odgovara normi                              | EN 60947-5-2   |
| Dozvola                                     | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)  |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)         | prema EU-EMV-smjernici   |
| Princip mjerenja                            | induktivno   |
| Nominalni uklopni razmak                    | 20 mm  |
| Osiguran uklopni razmak                     | 16,2 mm  |
| Faktori redukcije                           | Aluminij = 1,0<br>Nehrđajući čelik St 18/8 = 1,0<br>Bakar = 1,0<br>Mjed = 1,0<br>Čelik St 37 = 1,0 |
| Temperatura okoline                         | -30 ... 85 °C  |
| Točnost ponavljanja                         | 0,4 mm   |
| Uklopni izlaz                               | NPN  |
| Funkcija sklopnog elementa                  | Uklopnik   |
| Histereza                                   | 0,6 ... 3 mm   |
| Maks. uklopna frekvencija DC                | 1.500 Hz   |
| Maks. izlazna struja                        | 200 mA   |
| Pad napona                                  | ≤ 1,8 V  |
| Otpornost na kratki spoj                    | u taktu  |
| Područje pogonskog napona DC                | 10 ... 30 V  |
| Preostala valovitost                        | 10 %   |
| Struja praznog hoda                         | ≤ 15 mA  |
| Zaštita od zamjene polova                   | za sve električne priključke   |
| Električni priključak                       | 3-polni<br>Fixcon<br>M12x1<br>Utikači  |
| Veličina                                    | M30  |
| Vrsta pričvršćenja                          | s kontramaticom  |
| Prítezni moment                             | 75 Nm  |
| Način ugradnje                              | djelomično poravnano   |
| Težina proizvoda                            | 106 g  |
| Material housing                            | Mjed<br>PBT<br>Obloženo PTFE-om  |
| Indikacija stanja sklapanja                 | LED žuti   |
| Mehanička zaštita                           | IP67   |
| Otpornost na smetnje protiv magnetnih polja | magnetno istosmjerno i izmjenično polje  |
| Klasa korozione otpornosti KBK              | 0 - bez otpornosti na koroziju   |