


Prekidač blizine SIEF-Q40S-NA-S-2L

Broj dijela: 538342

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	kvadratni
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Princip mjerenja	induktivni
Nazivna uklopna udaljenost	35 mm
Osigurana uklopna udaljenost	28.35 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 1,0 Plemeniti čelik St 18/8 = 1,0 Bakar = 1,0 Mjed = 1,0 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-30 °C...85 °C
Točnost ponavljanja	0.7 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Histereza	1.05 mm...5.25 mm
Maks.preklopna frekvencija DC	250 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Pad napona	1.8 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...65 V
Mrežkanje	10 %
Struja bez opterećenja	15 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	4-polni Fixcon M12x1 Utikač
Izvedbena veličina	40x40x65 mm
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Vrsta instalacije	djelomično u ravnini
Težina proizvoda	156 g

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	PA PBT ojačan
Prikaz pripravnosti za rad	LED zelena
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Klasa zaštite	IP67
Otpornost na magnetska polja	magnetsko konstantno i izmjenično polje
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Odabir dodatnih informacija senzora	s faktorom redukcije 1 - otporan na magnetsko polje
Električni izlaz	NPN
Odabir verzije senzora	Standard