


# Povodnik FKC-25

Broj artikla: 538715

FESTO

za linearni pogon DGC-G.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                      |
|--|---------------------------------|
| Veličina   | 25                              |
| Radijalno odstupanje +/-   | 2,5 mm                          |
| Klasa korozione otpornosti KBK                                   | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura okoline  | -10 ... 60 °C                   |
| Kratkotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smjeru sile +/- | 3.000 N                         |
| Dugotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smjeru sile +/-   | 1.400 N                         |
| Težina proizvoda   | 119 g                           |
| Materijal - napomena   | RoHS sukladno                   |
| Material joint   | PA ojačan                       |
| Material on ball stud  | visokolegirani čelik            |
| Material plate   | Aluminijska legura za gnječenje |