

Uklopni ventil

MS4N-EE-1/4-V110-S-Z

Broj artikla: 538750

FESTO

električno, s prigušivačem zvuka, smjer protoka zdesna nalijevo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem s dodirom
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno
Indikacija uklopnog položaja	s priborom
Pogonski tlak	4 ... 10 bar
b-vrijednost	0,44
C vrijednost	9,5 l/sbar
Normalni nazivni protok	2.000 l/min
Parametri svitka	110V AC
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	0,289 g
Električni priključak	Utikači četverokutni oblik Dizajn C prema DIN 43650
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev