


# Modul Ul./Izlaz CP-A04-M12-CL

Broj artikla: 538790  
Proizvod u napuštanju

[s 4 izlaza](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
ATEX kategorija plina	II 3G
ATEX kategorija prašine	II 3D
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex ec IIC T6 Gc X
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
Ex temperatura okoline	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C