

Vodeća osovina FDG-40- -ZR-RF

Broj artikla: 538792

FESTO



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Hod	1 ... 5.000 mm
Rezerva hoda	136 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Vodilica s kotačićima
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Maks. brzina	$\leq 10 \text{ m/s}$
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Momenti površina 2. stupnja Ix	2.479E+03 mm ⁴
Momenti površina 2. stupnja Iy	946,3E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	300 N
Maks. sila Fz	300 N
Maks. moment Mx	18 Nm
Sila posmaka	5 ... 35 N
Prirast težine po 10 mm hoda	59,1 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Material cover cap	PA
Material guide rail	Čelik
Material of guide component	Čelik
Material housing	Aluminij eloksirano