



Vod opskrbe KPWR-MC-1-SUB-15HC-5

Broj artikla: 538915
Proizvod u napuštanju

FESTO

za priključak opskrbe tereta i logike.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D Mixed
Električni spoj 1, broj pinova/žica	7
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	6
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	6
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	6
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Duljina kabela	5 m
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Radijus savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 50 mm
Radijus savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 100 mm
Promjer kabela	10 mm
Struktura kabela	2x2,5+2x(2x0,34) zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,34 mm ² 2,5 mm ²
Krajevi žila	Pin terminal
Mehanička zaštita	IP54
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-25 ... 60 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material insulation	TPE-E