


Komplet za montažu SMBR-8-8/100-S6

Broj dijela: 538937

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	8
Konstrukcija	za T-utor
Položaj montaže	po želji
za promjer klipa	Ø8 - Ø100
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-20 °C...120 °C
Težina proizvoda	20 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik