


Beskontaktni prekidač SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

Broj artikla: 538990

FESTO

električno, s Reedovim kontaktom, za pogone sa senzorskim utorom 8, bez kompleta za pričvršćenje, s kablom, toplootporna izvedba.

Potreban je zaseban element za pričvršćenje SMB - 8E (Br. dijela 178230) .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje pogonskog napona DC	5 ... 250 V
Područje pogonskog napona AC	5 ... 250 V
Uklopni izlaz	s kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. izlazna struja	120 mA
Duljina kabla	2,5 m
Električni priključak	2-žilno Kabel
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Oblik	za T utor
Otpornost na kratki spoj	ne
Princip mjerenja	magnetični Reed
Zaštita od zamjene polova	ne
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Isklopno vrijeme	$\leq 0,1$ ms
Uklopno vrijeme	$\leq 0,5$ ms
Maks. uklopna snaga AC	10 VA
Maks. uklopna snaga DC	10 W
Preostala struja	0 mA
Pad napona	4 V
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-20 ... 120 °C
Temperatura okoline	-20 ... 120 °C
Pritezni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	44,3 g
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Odlazni smjer, priključak	poprijeko
Vrsta pričvršćenja	s priborom može se uložiti odozgo u utor
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-O