

# Plastična savitljiva cijev PLN-16X2-NT

Broj artikla: 539064

FESTO

visoka postojanost na kemikalije i hidrolizu.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                 | Vrijednost   |
|--|--|
| Vanjski promjer                          | 16 mm  |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok  | 95 mm  |
| Unutarnji promjer                        | 12 mm  |
| Min. radijus savijanja                   | 55 mm  |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,4 MPa   |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi       | -0,95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 203 psi  |
| Uputa za pogonski tlak                   | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| Dozvola                                  | TÜV  |
| Mjesto izdavanja certifikata             | B 013277 0506 00   |
| Pogonski medij                           | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Water (liquid, free of ice)   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L   |
| Klasa čistog prostora                    | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Sigurnost hrane                          | Vidi dodatne informacije   |
| Temperatura okoline                      | -30 ... 80 °C  |
| Težina proizvoda prema duljini           | 0,082 kg/m   |
| Pneumatski priključak                    | za utični priključak vanjski promjer 16 mm   |
| Boja                                     | prirodno   |
| Materijal - napomena                     | RoHS sukladno  |
| Material tubing                          | PE   |